

Garant**Fraise grande avance Feedking, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z:
35/5Lmm****Données de commande**

N° commande	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Géométrie de coupe **dynamique** pour des valeurs d'avance maximales. Très faibles vibrations grâce au **logement de plaquette autostabilisant**. **Géométrie optimisée** pour un effort de coupe réduit, ce qui **réduit la charge de la broche principale**.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à **4 arêtes extrêmement robustes**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Ø dents D_c	35 mm
Plaquette adaptée	XD.. 070308
Jeu de vis pour plaquettes	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	0,85 mm
Nombre de dents Z	5
Ø D_3	22 mm
Longueur de col L_1	35 mm
Longueur totale L_{tot}	220 mm
Ø queue D_s h6	32 mm

Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,82 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	21 mm
Perçage par interpolation a_p	0,85 mm
Série	FeedKing
Angle d'attaque κ	10 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Pas des arêtes de coupe	différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219810
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2