

**Garant****Porte-outils de brochage de profils pouces Ø d = 8 mm, Ø queue DS: 5/8pouce**

## Données de commande

N° commande	293070 5/8
GTIN	4062406128975
Classe d'article	29K

## Description

**Adapté(s) pour:**

Machines CNC et classiques.

**Accessoire(s):**

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

**Remarque(s):**

- **Attention: toujours utiliser le Ø de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

## Description technique

L	38 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	35 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Ø D	33 mm

## Fiche technique

Ø d	8 mm
Taille de queue	5/8 pouce
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

### Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16