

Garant**Porte-outils de brochage de profils pouces Ø d = 12 mm, Ø queue DS: 1.1/4pouce****Données de commande**

N° commande	293073 1.1/4
GTIN	4062406129026
Classe d'article	29K

Description**Adapté(s) pour:**

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le Ø de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

Description technique

L	46 mm
Long. queue L _s	50 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Ø d	12 mm

Fiche technique

Ø D	44 mm
Taille de queue	1.1/4 pouce
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8