



## Fer à souder sans fil, Référence fabricant: M12SI201C



### Données de commande

N° commande	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

Fer à souder sans fil pour plage de températures jusqu'à 400 °C et puissance de chauffage de 90 W.

- **Atteint la température d'utilisation en seulement 20 à 30 secondes.**
- **Tête réglable sur 3 positions: 0°, 45°, 90°.**
- **Remplacement des pannes sans outil.**
- **LED bicolore: vert clignotant signifie que l'appareil chauffe, vert indique qu'il est prêt à l'emploi et rouge qu'il est éteint, mais que la panne est encore chaude.**
- **Surveillance de la température pour une température constante en cours d'utilisation.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **100% compatible avec la gamme d'outils Milwaukee® M12.**

#### Livraison:

Avec 1x batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur et valise de transport.

#### Remarque(s):

Batteries adaptées, voir code art. 073814 réf. MB12.

### Description technique

Temps de chauffe	30 s
Référence fabricant	M12SI-201C
Puissance de chauffage	90 W
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Tension de la batterie	12 V

Capacité de la batterie	2 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Fers à souder

---

## Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
---	-------------