



Lampe de travail sans fil à LED, Type: MAG-PRO



Données de commande

N° commande	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif. Nouvelle génération de la version **MAG3** avec puissance lumineuse très élevée, éclairage principal et ponctuel très puissant, indication de l'état de charge à l'avant.

Technologie à LED COB hautes performances pour un éclairage extrêmement clair et **homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.**

Variateur de lumière progressif.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	2,6 Ah

Nombre de batteries incluses	1
Flux lumineux	60 - 600 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	3,7 V
Ampoule	Module LED
Indice de protection IP	IP 54
Largeur totale	70 mm
Durée d'éclairage	1,5 - 15 h
Longueur totale	270 mm
Poids	312 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	MAG-PRO
Type de produit	Lampes de travail