



**Fraise rotative carbure, Z7 – moyenne, denture croisée Ø queue 6 mm,
Carbure, Type: C0616**



Données de commande

N° commande	GG5075 C0616
GTIN	4045197730688
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Fraises rotatives en carbure présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le Ø de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.

Ø queue 6 mm.

comme 540750. **Forme Cylindrique bout arrondi (WRC).**

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Contenu:

10 fraises rotatives / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Forme	C0616
Longueur totale	50 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z7
Longueur de tête L ₁	18 mm
Type de denture	à denture alternée
Ø tête	6 mm
Forme	Cylindrique bout arrondi (WRC)
Contenu	10
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		

Accessoires

Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée Type C0616	540750 C0616
--	--------------