



**Fraise rotative carbure, Z7 – moyenne, denture croisée Ø queue 6 mm,  
Carbure, Type: E0813**



## Données de commande

N° commande	GG5075 E0813
GTIN	4062406201548
Classe d'article	GGN

## Description

### Exécution:

**Fraises rotatives en carbure** présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le Ø de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.

Ø queue 6 mm.  
comme 540750.

### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

### Contenu:

**10 fraises rotatives / paquet.**

### Remarque(s):

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.**

## Description technique

Type de denture	à denture alternée
Ø tête	8 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen
Ø queue	6 mm
Forme	Goutte
Forme	Goutte
Abréviation denture	Z7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Longueur totale	60 mm
Contenu	10
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		

## Accessoires

Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée Type E0813	540750 E0813
--	--------------