

Garant**Mandrin porte-fraises cylindrique, SA 50 A = 200, Ø mandrin d1: 22mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301146 22 |
| GTIN | 4045197761743 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

Exécution anti-vibratoire.**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

| | |
|---|---------------|
| Longueur de col cote A | 200 mm |
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 19 mm |
| Ø D ₂ | 48 mm |
| Poids | 6,2 kg |
| Support | SA 50 A = 200 |
| Norme | DIN 6357 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Vibration | amorti |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308765 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50 | 308720 50 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308620 50 |
| Tiretteétanche Pour cône 50 | 308660 50 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308650 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50 | 308615 50 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm | 309840 22 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| TiretteType A Pour cône 50 | 308600 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm | 309840 50 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308830 50 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 50 | 308610 50 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 | 308740 50 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50 | 308605 50 |

TiretteType B Pour cône 50

308640 50