

Mitutoyo
Micromètre digital avec sortie de données, Plage de mesure: 0-30mm

Données de commande

N° commande	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Classe d'article	44A

Description
Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**. **Marche / arrêt, origine (réglage de base), zéro / Abs** (pour mise à zéro à n'importe quelle position), **Hold / Data** (enregistrement des valeurs mesurées / transmission des données).

Description:

- **Le pas de broche de 10 mm par tour réduit le temps de réglage.**
- **La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.**
- **Système de mesure absolu. Réglage superflu du point zéro après la mise en marche. Les mesures erronées sont évitées.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–55.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	2 µm
Etalonnage	B1
Pas de broche	10 mm

Plage de mesure	0 - 30 mm
Nombre de piles incluses	1
Série	QuickMike
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Ø broche	6,35 mm
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022000 100
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2