


Garant
BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Type: GG


Données de commande

N° commande	214547 GG
GTIN	4045197762108
Classe d'article	21B

Description

Utilisation:

Pour état de surfaces avec une rugosité inférieure à $R_z 3 \mu\text{m}$. Usinage à sec uniquement.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 5 \text{ mm}$.

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Type	GG
Avance f_z par dent	0,2 mm
Code ISO plaquette	BGHX 15L5 PCTR
Nuance	HB9710
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	220 m/min	K
à sec	adaptée		