

Garant**Pince coupante diagonale pour l'électronique, PC, Longueur totale: 125mm**

Données de commande

N° commande	726670 125
GTIN	4062406133689
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 – 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. **Gaine** antistatique. **Convient aux applications ESD.**

Matière(s):

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

Description technique

Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø	0,2 - 1,5 mm
Largeur tête	10 mm
Longueur de coupe	10 mm
Longueur totale	125 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Taillants biseautés	petit chanfrein PC
Poignée	Gaine bimatière
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (62 – 64 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial usiné CNC

Surface	dépoli
Attribut des noms de produit	PC
Avec ressort d'ouverture	oui
Type de produit	Pince coupante