

**Forêt marteau en carbure SDS-max, Ø×longueur totale: 25X320mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 789204 25X320 |
| GTIN             | 3165140961455 |
| Classe d'article | 76K           |

**Description****Exécution:****Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée: Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

**Utilisation:**

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

**Remarque(s):**

Nouvelle génération SDS-max-8X avec tête en carbure monobloc soudée.

Queue: SDS Max

Longueur hélice: 200 mm

**Description technique**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø   | 25 mm                |
| Longueur hélice                               | 200 mm               |
| Longueur totale                               | 320 mm               |
| Type d'outils                                 | Carbure              |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue   | SDS Max              |
| Type de produit                               | Forêts à béton       |

