

Garant
Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 32 mm, Ø serrage D1: 18mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302175 18 |
| GTIN | 4045197763303 |
| Classe d'article | 31G |

Description

Exécution:

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité $\pm 5 \mu\text{m}$ (précision du système pour $3 \times D$).
- Précision de concentricité $\pm 2 \mu\text{m}$ (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 32 mm.

Description technique

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Ø serrage D ₁ | 18 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Longueur totale L | 63,5 mm |
| Attribut des noms de produit | Ø 32 mm |
| Précision de concentricité système | 5 μm |
| Type de produit | Douille de réduction |

