

Garant**CNMG 190624, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Classe d'article	21G

Description

CNMG 190624 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7020

Rayon d'angle	2,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190624
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage