

**Garant****SNMG 150612, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 150612 HB7020 Rayon d'angle: 1,2 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Nuance	HB7020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 9 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	SG

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage