



Unité de perçage SB, Type: MAB845



Données de commande

N° commande	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

- **Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.**
- **Réceptacle à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.**
- **Engrenages à bain d'huile.**

Unité de perçage avec la nouvelle **Swivel Base**, une **fonction de réglage lorsque l'aimant est actif**. Plage de pivotement jusqu'à 20° des deux côtés et un réglage progressif vers l'avant et l'arrière (15 mm). Machine puissante pour applications difficiles. Fraises à carotter jusqu'à Ø 100 mm. **Taraudage jusqu'à M30** grâce à l'adaptateur fourni. Porte-outils CM3 avec **système à changement rapide sans clé**. La protection thermique et l'accouplement à friction protègent la machine et l'outil. Un moteur à 4 vitesses, la régulation électronique à onde pleine et le dispositif de verrouillage du couple permettent de régler la vitesse de rotation optimale sans perte de puissance. **Avec fraises à carotter Ø 17,5 / 21 / 24 mm, profondeur de coupe 55 mm; adaptateur de taraudage M20 / M24 / M27.**

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, **crochet à copeaux magnétique**, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

- **Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.**
- **Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.**
- **Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.**

Description technique

Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse	140 - 360 min ⁻¹
Ø taraudage max. dans l'acier	M30 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	65 - 175 min ⁻¹
Poids	25 kg
Dimensions du porte-outils	19 mm, 32 mm Weldon
Largeur base magnétique	220 mm
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse	220 - 600 min ⁻¹
Puissance absorbée	1800 W
Course de travail	255 mm
Ø fraisage max.	50 mm
Longueur	370 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	40 - 110 min ⁻¹
Hauteur	475 mm
Longueur base magnétique	110 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	31,75 mm
Forme du porte-outils	CM3
Référence fabricant	MAB845
Ø carottage max. dans l'acier	100 mm
Largeur	240 mm
Ø alésage max.	31,75 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Unités de perçage

