

HOLEX

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 55029, Ø ext. A / cône: 200/6 mm



Données de commande

N° commande	312926 200/6
GTIN	4062406154691
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en fonte ou en acier.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité, plus précise que la norme DIN 6386.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55029 avec **goujons filetés Camlock.**

Norme:

DIN 55027 und DIN 55029.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 312971 – 312991.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H₁: 78 mm
Hauteur avec mors H₂: 107 mm
Poids: 19 kg
Vitesse de rotation max.: 4000 min⁻¹

Description technique

Hauteur avec mors H ₂	107 mm
Hauteur sans mors H ₁	78 mm
Ø ext. A	200 mm
Passage E	55 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Poids	19 kg
Dim. cône	6
Norme	DIN 55029
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15