



Meuleuse d'angle Batterie, Type: 71200162



Données de commande

N° commande	077106 71200162
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V Ah puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage.

- **Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**
- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge, freins.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**
- **Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**

Avantage(s):

- **Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN PowerDrive.**
- **Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à un carter moteur entièrement hermétique.**

- **Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art. 073832. Batterie 5,2 Ah recommandée.

Description technique

Poids	2,7 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	115 mm
Référence fabricant	CCG 18-115 BL SELECT
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation	2500 - 8500 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Prof. de tronçonnage max.	25 mm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Série	Système X-LOCK
Type de produit	Meuleuses d'angle