

Taraudeuse jusqu'à M10, Type: 720938



Données de commande

N° commande	075550 720938
GTIN	4014586881256
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- · Régulation de vitesse électronique pour un démarrage en douceur.
- · Entraînement puissant pour un travail fiable.
- Inverseur intégré avec retour rapide.
- · Poignée sensitiveFEIN pour un travail en toute sécurité et sans fatigue.
- · Interrupteur intégral pour une utilisation confortable.

Bloc d'alimentation 220 V.

Livraison:

Sans mandrin. Avec poignée supplémentaire. Un mandrin à pinces (075580 réf. 063012) ou un mandrin à mors (075580 réf. 019009) est nécessaire pour le travail.

Description technique

Ø taraudage max. dans l'acier	M10
Référence fabricant	GWP 10
Porte-outils	B12
Vitesse de rotation max.	0 - 450 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²



Poids	1,6 kg
Puissance absorbée	450 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Taraudeuses

Accessoires

Batterie Li-lon Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-IonHighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Accessoires pour taraudeuses Type 063012	075580 063012
Accessoires pour taraudeuses Type 019009	075580 019009
Accessoires pour taraudeuses Type 009013	075580 009013