



## Taraudeuse jusqu'à M10, Type: 720938



### Données de commande

N° commande	075550 720938
GTIN	4014586881256
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

- **Régulation de vitesse électronique pour un démarrage en douceur.**
- **Entraînement puissant pour un travail fiable.**
- **Inverseur intégré avec retour rapide.**
- **Poignée sensitive FEIN pour un travail en toute sécurité et sans fatigue.**
- **Interrupteur intégral pour une utilisation confortable.**

Bloc d'alimentation 220 V.

#### Livraison:

**Sans mandrin.** Avec poignée supplémentaire. Un mandrin à pinces (075580 réf. 063012) ou un mandrin à mors (075580 réf. 019009) est nécessaire pour le travail.

Emballage: Valises

Référence fabricant: GWP 10

Puissance absorbée: 450 W

Vitesse de rotation max.: 0 - 450 min<sup>-1</sup>

Porte-outils: B12

Ø taraudage max. dans l'acier: M10

Poids: 1,6 kg

### Description technique

Ø taraudage max. dans l'acier	M10
-------------------------------	-----

Référence fabricant	GWP 10
Porte-outils	B12
Vitesse de rotation max.	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	1,6 kg
Puissance absorbée	450 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Taraudeuses

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion HighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Accessoires pour taraudeuses Type 063012	075580 063012
Accessoires pour taraudeuses Type 019009	075580 019009
Accessoires pour taraudeuses Type 009013	075580 009013