Garant

SPGT 120408, HU7815, Type: ALU

Données de commande

N° commande	218345 ALU
GTIN	4045197765475
Classe d'article	21A

Description

SPGT 120408 ALU Rayon d'angle: 0,8 mm
Avance f_z par dent: 0,15 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,15 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SPGT 120408
Nuance	HU7815
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	4,76 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage