

**HOLEX®**
**VBMT 110304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130**

**Données de commande**

N° commande	261250 HBX130
GTIN	4045197766632
Classe d'article	22D

**Description**

VBMT 110304 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/tr
Nuance	HBX130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Application principale	M

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre