

HOLEX®
VCMT 110304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Données de commande

N° commande	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Classe d'article	22D

Description

VCMT 110304 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

 Prof. coupe a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Nuance	HBX020
Brise-copeaux	PM
Prof. coupe a_p	0,1 - 2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre