



## Fraise grande avance MFH mini, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/5mm



### Données de commande

N° commande	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Classe d'article	250

### Description technique

Ø dents $D_c$	25 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Nombre de dents Z	5
Longueur de col $L_1$	60 mm
Ø $D_3$	18 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Longueur totale $L_{tot}$	140 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	48 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	43 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	1,05 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	16,3 mm
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------