



Fraise grande avance MFH mini, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm



Données de commande

N° commande	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Classe d'article	250

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1 mm
Ø D_3	13 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de col L_1	50 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø queue D_s h6	20 mm
Ø dents D_c	20 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	38 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	33 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,52 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	11,3 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------