


**Molette PM, GV 30°, Ø molette d1 × largeur molette l / pas: 20X8/0,8mm**

**Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 290199 20X8/0,8 |
| GTIN             | 4030741299162   |
| Classe d'article | 29I             |

**Description**
**Exécution:**

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

**Remarque(s):**

**Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.**

**Description technique**

|   |                |
|---|----------------|
| Pas   | 0,8            |
| Diamètre de molette d <sub>1</sub>            | 20 mm          |
| Diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub> | 6 mm           |
| Largeur de molette b                          | 8 mm           |
| Type de molette                               | GV 30°         |
| Pour norme                                    | DIN 82         |
| Type d'outils                                 | PM             |
| Type de produit                               | Porte-molettes |

**Données utilisateur**

|                               | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques                | adaptée             | 70 m/min             | N               |
| Alu (à copeaux courts)        | adaptée             | 35 m/min             | N               |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 60 m/min             | P               |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 45 m/min             | P               |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 30 m/min             | P               |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 50 m/min             | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 25 m/min             | M               |
| CuZn                          | adaptée             | 65 m/min             | N               |
| Huile                         | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage max.             | moyennement adaptée |                      |                 |
| av. arrosage min.             | moyennement adaptée |                      |                 |