


**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Type: GG**

**Données de commande**

N° commande	221974 GG
GTIN	4960664741625
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 1$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,2 - 1,5 mm

Code ISO plaquette: LOGU 030310 ER-GM

Type: GG

Rayon d'angle: 1 mm

Rayon de programmation pour  $a_{p\max}$ : 1,6 mm

**Description technique**

Type	GG
Code ISO plaquette	LOGU 030310 ER-GM
Rayon de programmation pour $a_{p\max}$	1,6 mm
Rayon d'angle	1 mm

Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure
Avance $f_z$ par dent	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		