

Garant**Barre d'alésage, DIN 1835 A, Ø nom. D: 10,8mm****Données de commande**

N° commande	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Classe d'article	21S

Description**Utilisation:**

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au Ø nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.

Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le Ø à aléser ne doit pas être inférieur au Ø d_{min} .

Description technique

Ø min. d_{min}	9,8 mm
Plaquette adaptée	260142 HB725
Longueur de col L_1	24 mm
Ø queue D_s h6	10 mm
Longueur totale L_{tot}	95 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Plage de réglage avec pince excentrique	10,5 - 11,3 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679	10
Nombre de dents Z	1
Ø nom. D	10,8
Angle de pointe	180 degré
Type de queue	DIN 1835 A

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm	211750 1,0