


SNMG 120404, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120404 CA515 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 510 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PQ
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nuance	CA515

Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 510 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage