



CNMG 120408 Wiper, Nuance: CA515



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250213 CA515 |
| GTIN | 4960664675456 |
| Classe d'article | 25E |

Description

CNMG 120408 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WQ

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 430 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Prof. coupe a_p | 1 - 3,5 mm |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Application principale | P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 430 m/min |
| Avance f | 0,15 - 0,35 mm/tr |
| Brise-copeaux | WQ |
| Condition de coupe | Continue |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA515 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMG 120408 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |