


DNMG 150612, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150612 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Brise-copeaux	PS
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage