


TNMG 160408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Classe d'article	25E

Description

TNMG 160408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 4,5 mm
Brise-copeaux	PS
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage