


VNMG 160408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Classe d'article	25E

Description

VNMG 160408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 510 m/min

Description technique

Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	PQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 510 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage