

Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: DM/08



Données de commande

N° commande	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: DWLNR/L 08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 35 mm

Description technique

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Longueur totale	35 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	48 mm

Taille plaquette	8 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 4
Corps de base adapté	264910 – 264922
Bride, vis, joint torique	259036 1
Déport	27 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DWLNRL 08
Sous-plaquette	259033 6
Système	DM
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Accessoires

Bride complète	259502
Sous-plaquette	259228
Vis pour sous-plaquette	259614
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10