


SNMG 120408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120408 CA515 Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: CA515
 Brise-copeaux: PS
 Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm
 Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PS
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA515

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage