

Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: DM/15



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250618 DM/15 |
| GTIN | 4251414902695 |
| Classe d'article | 29D |

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: DDUNR/L 15

Plaquette adaptée: DNMG 1506..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 35 mm

Description technique

| | |
|--|-----------------|
| Systeme | DM |
| Plaquette adaptée | DNMG 1506.. |
| Longueur totale | 35 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 48 mm |
| Déport | 27 mm |
| Corps de base adapté | 264910 – 264922 |
| Sous-plaquette | 259033 3 |
| Code ISO-Tête de coupe interchangeable | DDUNR/L 15 |
| Bride, vis, joint torique | 259036 4 |
| Vis pour sous-plaquette | 259027 2 |
| Taille plaquette | 15 mm |
| Série | Tête de coupe |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Vis pour sous-plaquette | 259612 |
| Bride complète | 259506 |
| Sous-plaquette | 259225 |
| Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m | 659906 500 |