


**CNMG 120412, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	250372 CA515
GTIN	4960664675364
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 120412 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 430 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 430 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	PH
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage