

**Garant****GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 100mm****Données de commande**

N° commande	365035 100
GTIN	4045197770684
Classe d'article	31S

**Description****Exécution:**

- **Construction robuste avec vis solide.**
- **Mors trempés et rectifiés.**
- **Serrage précis grâce à une glissière de guidage.**
- **Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.**
- **Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.**
- **Système de serrage rapide à excentrique intégré en attente de brevet pour un maintien solide sur la table de la perceuse.**
- **Grâce au serrage rapide dans la zone des rainures, il est possible d'usiner de manière flexible et efficace la pièce serrée à n'importe quelle position sur la totalité de la table de la perceuse sans devoir procéder à un nouveau serrage.**

**Utilisation:**

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

**Matière(s):**

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

**Précision:**

**0,10 mm.**

**Description technique**

Largeur corps de base B	174 mm
Longueur corps de base a	286 mm

Code couleur pour accessoires adaptés	Etau pour perceuses, bleu
Hauteur mors C	32 mm
Ecartement des rainures	141 mm
Largeur des rainures	17 mm
Hauteur totale c	82 mm
Poids	11,7 kg
Largeur mors A	100 mm
Longueur totale max. L <sub>4</sub>	474 mm
Plage de serrage b	143 mm
Type de produit	Etaux pour perceuses

## Accessoires

Paire de mors de rechange (2 pièces) pour étaux à serrage rapide et pour perceuses Pour type 100	365036 100
Butée Type 1	365028 1
Rail de guidage pour 365023	365025
Vis de rechange pour étaux à main pour perceuses Pour type 100	365037 100