

Garant

Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 20 pièces, TiAlN, Pour filetages: 13,51-15,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|-------------------|
| N° commande | 125044 13,51-15,5 |
| GTIN | 4062406160159 |
| Classe d'article | 11E |

Description

Exécution:

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.

Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des **vitesse d'avance très élevées**. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d'usinage stables.

Tolérance de diamètre, premier étage: h7.

Tolérance du foret ($\varnothing D_1$): m7.

Tolérance du premier étage ($\varnothing D_2$) h7.

Remarque(s):

Le \varnothing nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Description technique

| | |
|--|----------------|
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ² | 0,56 mm/tr |
| Longueur des goujures L _c | 65 mm |
| $\varnothing D_2$ 2ème étage avec chanfrein h7 | 16 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Longueur totale L | 115 mm |
| \varnothing queue D _s | 16 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Hauteur d'étage L ₁ min - max | 15,5 - 33,75 mm |
| Ø nom. D _c | 13,51 - 15,5 mm |
| Série | Master Steel |
| Revêtement | TiAlN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme | Norme usine |
| Tolérance Ø nominal | m7 |
| Angle de pointe | 145 degré |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Angle de chanfreinage | 90 degré |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Bague de couleur | Vert |
| Type de produit | Forets étagés |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 160 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 140 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 130 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 110 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 90 m/min | P |
| Acier < 55 HRC | adaptée | 60 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 40 m/min | S |
| GG | adaptée | 130 m/min | K |
| GGG | adaptée | 80 m/min | K |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

av. arrosage min.

adaptée