

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7310, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	273716 4
GTIN	4045197771377
Classe d'article	21L

Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,04$ mm
Avance f	0,06 - 0,22 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Application secondaire	Ti
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7310
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		