

Garant**Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 3 pièces, TiAlN, Pour filetages: 7,51-8,5mm****Données de commande**

N° commande	125040 7,51-8,5
GTIN	4062406159719
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.

Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des **vitesse d'avance très élevées**. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d'usinage stables.

Tolérance du foret (\varnothing nom.): m7.

Tolérance du premier étage (\varnothing nom. D_2): h7.

Remarque(s):

Le \varnothing nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Description technique

Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,37 mm/tr
Nombre de dents Z	3
\varnothing D_2 2ème étage avec chanfrein h7	9 mm
Longueur totale L	89 mm
Longueur des goujures L_c	47 mm
\varnothing queue D_s	10 mm
Hauteur d'étage L_1 min - max	8,5 - 25,85 mm

Ø nom. D _c	7,51 - 8,5 mm
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	m7
Angle de pointe	145 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage	90 degré
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
GG	adaptée	130 m/min	K
GGG	adaptée	80 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

