


**WNMG 080412 Wiper, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080412 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 435 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Brise-copeaux	WQ

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage