

Garant

Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 5 pièces, TiAlN, Pour filetages: 11,51-13,5mm



Données de commande

N° commande	125041 11,51-13,5
GTIN	4062406159849
Classe d'article	11E

Description

Exécution:

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.

Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des **vitesse d'avance très élevées**. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d'usinage stables.

Tolérance du foret (\varnothing nom.): m7.

Tolérance du premier étage (\varnothing nom. D_2): h7.

Remarque(s):

Le \varnothing nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Description technique

\varnothing queue D_s	14 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,5 mm/tr
\varnothing D_2 2ème étage avec chanfrein h7	14 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	107 mm
Longueur des goujures L_c	60 mm
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Hauteur d'étage L_1 min - max	13,5 - 33 mm

Ø nom. D_c	11,51 - 13,5 mm
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	m7
Angle de pointe	145 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage	90 degré
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
GG	adaptée	130 m/min	K
GGG	adaptée	80 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

