


**WNMG 080404 Wiper, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080404 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 435 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	WQ
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage