

**DCMT 070202, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Classe d'article	25E

**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 390 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	GK
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Application principale	P
Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage