



**CC. T 060204, Nuance: CA515**



## Données de commande

N° commande	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 060204 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 110 - 380 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 380 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage