


**WN.G 080408, Nuance: CA515**


## Données de commande

N° commande	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Classe d'article	25E

## Description

WN.G 080408 CA515 Nuance: CA515  
 Brise-copeaux: PS  
 Tolérance: M  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 435 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	PS

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage