


**DCMT 070204, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Classe d'article	25E

**Description**

DCMT 070204 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 110 - 390 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 390 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage