

**Garant**
**Fraise torique carbure monobloc, DLC, Ø e8 DC / R1: 10/1,5mm**

**Données de commande**

N° commande	206071 10/1,5
GTIN	4045197766465
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Avec **revêtement DLC sp<sup>2</sup>** de la toute dernière génération.

Avec **double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.**

**Grande stabilité** grâce à l'**âme renforcée.**

Tolérance: **R<sub>1</sub> = ±0,01 mm.**

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,05 mm
Rayon de coupe $R_1$	1,5 mm
Nombre de dents $Z$	2
Ø queue $D_s$	10 mm
Longueur totale $L$	100 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans l'alu à copeaux courts	0,056 mm
Ø de détalonnage $D_1$	9,2 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	60 mm
Longueur de coupe $L_c$	11 mm
Ø dents $D_c$	10 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	DLC

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,1×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraises toriques

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu.	Adapté	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	160 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	120 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	150 m/min	N
PE-HD	Adapté	100 m/min	N
PA 66	Adapté	120 m/min	N
PEEK	Adapté	100 m/min	N
PF 31	Adapté	90 m/min	N
PVDF GF20	Adapté	110 m/min	N
POM GF25	Adapté	100 m/min	N
PA 66 GF30	Adapté	90 m/min	N
PEEK GF30	Adapté	90 m/min	N
PTFE CF25	Adapté	100 m/min	N
Cu	Adapté	100 m/min	N
CuZn	Adapté	120 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée
<del>Air</del>	<del>Adapté</del>
<b>Services</b>	
Rectification de queue Type HB	129100 HB