

**CC. T 060202, Nuance: CA515**

## Données de commande

N° commande	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 060202 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 110 - 380 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 380 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage